



2 Kennziffer
2 mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

d ₁ Bohrung		b Laschenbreite	d ₂	d ₃ Befestigungsschrauben am Mitnehmer	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör	
ohne Gleiteinsatz	mit Gleiteinsatz											empf. Klemmhebel GN 911 für z	l ₃
B 18	G 18	25	6,5	M 3	25	64	25	29,5	10	12,5	M6-20	45	63

Ausführung

- Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- Gleiteinsatz Kunststoff (PTFE)
- Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmutter DIN 985 Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 selbstsichernd durch Polyamidring
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 → Seite 1784

Hinweis

Laschen-Verfahrsschlitten GN 277.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d₁ eingestellt oder der Verfahrsschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

siehe auch...

- Lineareinheiten GN 291 → Seite 1950
- Lineareinheiten GN 292 → Seite 1952

Bestellbeispiel GN 277.1-B18-2-SW	1 d ₁
	2 Kennziffer
	3 Oberfläche

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

