



- 3 Form**
- R** Kegelrad, rechtssteigend
 - L** Kegelrad, linkssteigend
 - W** Kegelradsatz
2 Kegelräder,
1 x rechtssteigend,
1 x linkssteigend
 - T** Kegelradsatz
3 Kegelräder,
1 x rechtssteigend,
2 x linkssteigend

1 d_1 Ø Linear- / Übertragungseinheit	2 d_2	d_3 H7 Bohrung mit Nut	b	d_4	l_1	l_2
18	14,5	K 6	2	M 4	11	16
30	25	K 8	2	M 6	19	25
40 / 50	33	K 12	4	M 6	23,5	31
60	40	K 14	5	M 6	28	39

Ausführung

- Stahl gehärtet
- Zähne gefräst
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Hinweis

Kegelräder GN 297 werden für Winkel- / T-Getriebe in Verbindung mit Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 und Gehäusen GN 298 eingesetzt.

Die Bogenverzahnung erleichtert das Einstellen des gewünschten Spiels als auch das finden der lagerichtigen Position der Kegelräder. Darüber hinaus laufen die so aufgebauten Getriebe sehr leise.

Es werden für ein Winkelgetriebe zwei, für das T-Getriebe drei Kegelräder benötigt, die entsprechend als Satz in der Form W bzw. T erhältlich sind.

Zu beachten ist, dass sich nur unterschiedlich steigende Kegelräder paaren lassen. Die Übersetzung ist immer 1:1, da die Kegelräder immer gleiche Zahnzahlen haben.

siehe auch...

- Lineareinheiten GN 291, GN 292, GN 293 → Seite 1950 ff.
- Gehäuse GN 298 (für Winkel- / T-Getriebe) → Seite 1990
- Einbau- und Anwendungsbeispiele → Seite 1992

Bestellbeispiel GN 297-33-K12-T	1 d_2
	2 d_3
	3 Form

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

