



1		2		3														
$l_1$	$d_1$									$d_3$	$d_4$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	Rastweg		
22	M 3	-	6	8	10	12	16	-	-	-	8	10,5	18,5	2	16,5	3		
22	M 4	M 5	12	16	20	25	32	-	-	-	8	10,5	18,5	2	16,5	3		
30	M 3	-	6	8	10	12	16	-	-	-	10	13	24,5	4	22	3,5		
30	M 4	-	12	16	20	25	32	-	-	-	10	13	24,5	4	22	3,5		
30	M 5	M 6	12	16	20	25	32	40	50	-	10	13	24,5	4	22	3,5		
45	M 4	-	12	16	20	25	32	-	-	-	10	13	24,5	4	22	3,5		
45	M 5	M 6	12	16	20	25	32	40	50	-	10	13	24,5	4	22	3,5		
63	M 6	M 8	12	16	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4		
63	M 10	-	20	25	32	40	50	63	80	-	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4		
78	M 8	M 10	16	20	25	32	40	50	63	80	16	21	36	8	34	4		
78	M 12	-	20	25	32	40	50	63	80	-	16	21	36	8	34	4		

**Ausführung**

- Griffkörper  
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**  
orange, RAL 2004, strukturmatt ● **OS**  
rot, RAL 3000, strukturmatt ● **RS**  
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Schraubeneinsatz und Halteschraube  
Stahl  
- Festigkeitsklasse 5.8  
- brüniert
- Festigkeitswerte von Schrauben  
→ Seite 2152
- RoHS

**Hinweis**

Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302 steht der Griff nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

siehe auch...

- Verstellbare Klemmhebel GN 300 (Schraube Stahl) → Seite 429
- Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 (Schraube Edelstahl) → Seite 439

**Bestellbeispiel**

1	$l_1$
2	$d_1$
3	$l_2$
4	Farbe

GN 302-63-M8-25-SW