




1 2 l_1	d_1	d_2	d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg	t min.
63	M 6	14	14,8	19	43,8	16,3	60,1	2,5	10
63	M 8	18	18,8	19	45,8	18,3	62,1	2,5	12
78	M 8	18	18,8	24	49,3	16,5	69,3	3	12
78	M 10	22	22,8	24	51,3	18,5	71,3	3	15

Ausführung

- 3

4

• Griffkörper

Edelstahl-Feinguss 1.4408

poliert ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$)

PL

• Gewindebuchse

Edelstahl 1.4301

• Dichtring / Abstreifer

- H-NBR

temperaturbeständig -25 °C bis $+150\text{ °C}$

- EPDM

temperaturbeständig -40 °C bis $+120\text{ °C}$

- blau

- Härte 85 ± 5 Shore A

- FDA-konform

H

E

• Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166

• RoHS
- ### Zubehör
- Dichtringe GN 7600 → Seite VQX
- ### Hinweis
- Verstellbare Klemmhebel GN 305 mit massivem Edelstahl-Griffkörper sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.
- Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfenden Außenflächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.
- Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.
- Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannp position geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
- siehe auch...
- Produktfamilie [Hygienic Design](#) → Seite 16

• Sterngriffe GN 5435 (Edelstahl, [Hygienic Design](#)) → Seite 581

• Dreisterngriffe GN 5445 (Edelstahl, [Hygienic Design](#)) → Seite 593
- | Bestellbeispiel | 1 | l_1 |
|--|---|-----------------------|
| | 2 | d_1 |
| | 3 | Oberfläche |
| | 4 | Werkstoff (Dichtring) |
| <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div> <div>GN 305-63-M8-PL-H</div> | | |
- Seite 442 | 2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln