



**4 Form (Fußteller)**

- B1** matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
- B2** matt gestrahlt, Gummi eingelegt, weiß
- B3\*** matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- B4\*** matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, weiß
- C3\*** poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- C4\*** poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	1										3				3				3		sw <sub>7</sub>	t
		Ausführung S / SK					Ausführung T / TK und U / UK					Ausführung V / VK				Ausführung W				Ausf. X			
50	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	14	8
50	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	14	10
50	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	17	12
50	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	22	16
60	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	14	8
60	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	14	10
60	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	17	12
60	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	123	148	173	198	50	22	16	
80	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	14	8
80	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	14	10
80	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	17	12
80	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	125	150	175	200	52	22	16	
80	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	100	125	150	200	149	174	199	249	60	27	20	
80	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	100	150	200	-	174	224	274	-	-	-	-	-
100	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	14	8
100	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	14	10
100	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	17	12
100	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	126	151	176	201	54	22	16	
100	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	100	125	150	200	151	176	201	251	62	27	20	
100	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	100	150	200	-	176	226	276	-	-	-	-	-
120	M 20	-	-	-	-	100	125	150	200	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	27	20	
120	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	M 30	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* nur in den Größen d<sub>1</sub> = 60, 80 und 100 lieferbar.

**Ausführung**

- Fußteller  
Edelstahl 1.4301
- Verstellspindel  
Edelstahl 1.4305
- Sechskantmutter ISO 4032  
Edelstahl 1.4301
- Gummiauflage eingelegt  
- schwarz: NBR (Perbunan®)  
80±5 Shore A  
- weiß: TPE (Santoprene®)  
80±5 Shore A
- Gummiauflage aufvulkanisiert  
- 80±5 Shore A  
- schwarz: NBR (Perbunan®)  
- weiß: NBR (Perbunan®)
- RoHS

**Ausführung - Spindelvarianten**

<p><b>S</b> ohne Mutter <b>SK</b> mit Mutter</p>	<p><b>T</b> ohne Mutter <b>TK</b> mit Mutter</p>	<p><b>U</b> ohne Mutter <b>UK</b> mit Mutter</p>
<p>Außensechskant unten bei <math>d_2</math> M 8, M 10, M 12</p>	<p>Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24, M 30</p>	<p>Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24, M 30</p>

<p><b>V</b> ohne Mutter <b>VK</b> mit Mutter</p>	<p><b>W</b> mit Verstellhülse</p>	<p><b>X</b> mit Innengewinde</p>
<p>Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>	<p>Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei <math>d_2</math> M 16, M 20, M 24</p>	<p>Außensechskant mit Innengewinde bei <math>d_2</math> M 8, M 10, M 12, M 16, M 20</p>

$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3 + 4$	$h_4 + 4$	$h_5 + 4$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$s$	$SW_1$	$SW_2$	$SW_3$	$SW_4$	$SW_5$	$SW_6$	
50	M 8 M 10 M 12	-	14,5	3,5	23	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
50	M 16	-	14,5	3,5	-	29	-	-	-	-	3	-	12	8	-	-	-	
60	M 8 M 10 M 12	-	16	4	24	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
60	M 16	-	24	16	4	-	30	27	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 8 M 10 M 12	-	18	5	26	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
80	M 16	-	24	18	5	-	32	29	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 20	-	30	18	5	-	33	30	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
80	M 24	-	35	18	5	-	36	33	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
100	M 8 M 10 M 12	-	20	6	28	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
100	M 16	-	24	20	6	-	34	31	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
100	M 20	-	30	20	6	-	35	32	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
100	M 24	-	35	20	6	-	38	35	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
120	M 20	-	22	6	-	39	-	-	-	-	4	-	15	10	-	-	-	
120	M 24	-	22	6	-	42	-	-	-	-	4	-	19	12	-	-	-	
120	M 30	-	22	6	-	46	-	-	-	-	4	-	24	12	-	-	-	

**Hinweis**

Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen.

Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2143

siehe auch...

- Stellfüße GN 33 (Edelstahl, mit Lasche) → Seite 1482
- Stellfüße GN 30 (Stahl, verzinkt) → Seite 1476

**Bestellbeispiel**

1	$d_1$
2	$d_2$
3	$l_1$ ( $l_2, l_3, l_7$ )
4	Form (Fußteller)
5	Spindelvariante

GN 31-80-M20-100-C4-U