


- 4 Form**
- A 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
- 5 Kennziffer**
- 1 festes Lager (Stift) rechts
- 2 festes Lager (Stift) links



2	3	l_1	l_2	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	$h_4 + 0,5$	l_3	m_1	m_2
		40	40	5,3	4	9	5	5,5	11	16	25	25
		50	50	6,4	6	11,5	6	6,5	13	21	30	30
		60	60	8,3	8	15	8	8,5	17	26	36	36

- Ausführung**
- Zink-Druckguss **ZD**
 - kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber RAL 9006, strukturmatt ○ **SR**
 - Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4308
 - matt gestrahlt **GS**
 - Stift
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4305
 - Scheibe
 - Kunststoff
 - Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2121
 - Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
 - RoHS

- Hinweis**
- siehe auch...
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
 - Scharniere GN 237 (nicht aushängbar) → Seite 1292
 - Edelstahl-Distanzplatten GN 2370 → Seite 1350
 - Edelstahl-Gewindeplatten GN 2372 → Seite 1351
 - Anschläge GN 2374 → Seite 1298

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	l_1
3	l_2
4	Form
5	Kennziffer
6	Oberfläche

GN 337-ZD-40-40-A-1-SR