



- 2 Form**
- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
 - B** Montage von der Bedienseite

1 l_1	a	b	d_1 Form A	d_2 Form B	h_1	h_2	l_2	t
120	14	22	M 6	6,5	44	5	141,2	13
140	18	28	M 8	8,5	55	6	166,5	17

Ausführung

- GN 328**
- Aluminium**
- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
 - blank, gleitgeschliffen ○ **BL**
-
- GN 328.5**
- Edelstahl-Feinguss 1.4408**
- matt gestrahlt **GS**
- RoHS

Auf Anfrage

- andere Oberflächen

Bügelgriffe GN 328 / GN 328.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Fingermulden an der Griffunterseite vermitteln ein besonders angenehmes Griffgefühl.

Speziell in Kombination mit den größeren Maschinengriffen GN 428 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht.

Hinweise	Seite
GN 428 Maschinengriffe (Aluminium)	QVX
GN 565 Bügelgriffe (Aluminium)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Aluminium)

1	l_1
2	Form
3	Oberfläche

GN 328-120-A-SW

Bestellbeispiel (Edelstahl-Feinguss)

1	l_1
2	Form
3	Oberfläche

GN 328.5-120-A-GS