

Ausführung - Spindelvarianten

<p>S ohne Mutter SK mit Mutter</p>	<p>T ohne Mutter TK mit Mutter</p>	<p>U ohne Mutter UK mit Mutter</p>
<p>Außensechskant unten bei d_2 M 8, M 10, M 12</p>	<p>Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>	<p>Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>

<p>V ohne Mutter VK mit Mutter</p>	<p>W mit Verstellhülse</p>	<p>X mit Innengewinde</p>
<p>Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>	<p>Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>	<p>Außensechskant mit Innengewinde bei d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20</p>

d_1	d_2	d_3	d_5	h_1	h_3	h_4	h_5	h_6	l_4	l_5	l_6	m	s	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₄	SW ₅	SW ₆
40	M 8 M 10 M 12	5,4	-	2	11	-	-	3,5	-	-	-	30	1,5	17	-	-	-	-	-
40	M 16	5,4	-	2	-	17	14	3,5	-	-	-	30	1,5	-	12	8	-	-	-
50	M 8 M 10 M 12	6,6	-	2,5	11	-	-	4	-	-	-	38	2	17	-	-	-	-	-
50	M 16	6,6	-	2,5	-	17	14	4	-	-	-	38	2	-	12	8	-	-	-
60	M 8 M 10 M 12	6,6	-	2,5	11	-	-	4,5	-	-	-	48	2	17	-	-	-	-	-
60	M 16	6,6	24	2,5	-	17	14	4,5	45	45	29	48	2	-	12	8	10	12	20
80	M 8 M 10 M 12	8,5	-	3	12	-	-	5	-	-	-	64	2	17	-	-	-	-	-
80	M 16	8,5	24	3	-	18	15	5	45	45	29	64	2	-	12	8	10	12	20
80	M 20	8,5	30	3	-	19	15	5	56	56	37	64	2	-	15	10	13	16	24
80	M 24	8,5	35	3	-	22	18	5	67	67	42	64	2	-	19	12	17	20	30

Hinweis

Stellfüße GN 41 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

siehe auch...

- *Stellfüße GN 40 (Stahl, ohne Befestigungslasche)* → Seite 1460
- *Stellfüße GN 42 (Stahl, mit Befestigungslasche)* → Seite 1466 / 1468
- *Stellfüße GN 43 (Edelstahl A2, mit Befestigungslasche)* → Seite 1470 / 1472
- *Stellfüße GN 44 / GN 45 (Edelstahl A4, ohne / mit Befestigungslasche)* → Seite 1464 / 1474
- *Einsteckbuchsen GN 448 (Kunststoff, für Rohre)* → Seite 1498 / 1499
- *Einsteckbuchsen GN 992 / GN 992.5 (Aluminium / Edelstahl)* → Seite 1501

Bestellbeispiel

1	d_1
2	d_2
3	l_1 (l_2, l_3, l_7)
4	Form (Fußteller)
5	Spindelvariante

GN 41-80-M16-75-D0-TK

