


Anwendungsbeispiel



3.1

3.2

3.3

3.4

1

d	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub> -0,2	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	
Nennmaß	Istmaß +0,1										
4	4,1	22	16,5	6	3,3	7	4	10	14	4	8,5
5	5,1	28	22	8	4,3	9,5	4,5	13,5	18	5	12
6	6,2	32	27,5	10	5,4	10,5	5	15,5	21	5,5	16,5
8	8,2	34	33	12	5,4	12,5	6	18,5	23	5,5	22
10	10,2	39	35	14,5	6,8	14,5	6	21,75	27	6	23

3.5

3.6

**Ausführung**

2

3

- Stahl-Feinguss **ST**  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- Edelstahl-Feinguss **NI**  
- nichtrostend, 1.4308  
- blank, matt gestrahlt **GS**
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

**Hinweis**

Raststücke GN 417.1 werden zur Positionierung des Raststiftes von Rastbolzen GN 417 verwendet. Die Höhe h<sub>1</sub> ist exakt aufeinander abgestimmt. Ansonsten benötigte Zusatzkonstruktionen werden durch die Raststücke überflüssig.

Die Montage erfolgt über Langlöcher, die eine Justage parallel zur Aufnahmebohrung ermöglichen. So können z. B. Spaltmaße an Türen eingestellt oder Toleranzfehler ausgeglichen werden. Unterlegscheiben begünstigen die Befestigung über die Langlöcher.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Rastbolzen GN 417 (mit und ohne Rastsperre) → Seite 934 / 935
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

**GN 417.1-5-ST-SW**

1	d
2	Werkstoff
3	Farbe / Oberfläche

