



Kennziffer 1





Kennziffer 2



3 Kennziffer

- 1 Montage von vorne
- 2 Montage von hinten

Anwendungsbeispiel



Rastbolzen



b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h	k	i ₁	i ₂	s	t ₁	t ₂ min.	
35	M 8	M 8 x 1	4,3	M 4	8,2	M 5	26	25	6	14	12	2	10
35	M 10	M 10 x 1	4,3	M 4	10,2	M 5	26	25	6	14	12	2	10
35	M 12	M 12 x 1,5	4,3	M 4	12,2	M 5	26	25	6	14	12	3	12
47	M 16	M 16 x 1,5	5,3	M 5	16,2	M 6	34	35	10	18	14	3	12
47	-	M 20 x 1,5	5,3	M 5	20,2	M 6	34	35	10	18	14	3	12

Ausführung

- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt
- RoHS

Hinweis

Haltestücke GN 412.1 sind eine preisgünstige Montagehilfe für Rastbolzen, Rastriegel, sowie für Anschlagsschrauben und -puffer.

Außerdem können sie zur Positionierung des Raststiftes eines Rastbolzens oder Rastriegels, Positionierbuchsen GN 412.2 aufnehmen.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 → Seite 954
- Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 / GN 412.5 → Seite 955
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel

GN 412.1-35-M10-1

- 1 i₁
- 2 d₁
- 3 Kennziffer