


Bohrung für
Zylinderschraube
ISO 4762



2

3

d ₁	Länge l	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	r	t ≈
20	200	6,5	68	36	22	9
20	250	6,5	68	36	22	9
20	300	6,5	68	36	22	9
20	350	6,5	68	36	22	9
28	250	9	78	34	32	11
28	300	9	78	34	32	11
28	350	9	78	34	32	11
28	400	9	78	34	32	11

Ausführung

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- blank, gleitgeschliffen

RoHS

1

4

AL

- SW
- SR
- BL

Bügelgriffe GN 426.2 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Hinweise

	Seite
GN 426 Bügelgriffe (Befestigung von der Rückseite)	QVX
GN 426.6 Bügelgriffe (Edelstahl, abgewinkelt, Befestigung von der Rückseite)	QVX
GN 426.1 Bügelgriffe (abgewinkelt, Befestigung von der Rückseite)	QVX
GN 426.4 Bügelgriffe (abgewinkelt, Befestigung von der Bedienseite)	QVX
GN 426.5 Bügelgriffe (Edelstahl, Befestigung von der Rückseite)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Bestellbeispiel

GN 426.2-AL-28-250-SW

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche