




| d <sub>1</sub> | Länge l ±0,5 |     |     | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h  | r  | t min. |
|----------------|--------------|-----|-----|----------------|----------------|----|----|--------|
|                |              |     |     |                |                |    |    |        |
| 12             | 125          | 160 | 200 | M 5            | 12,8           | 51 | 14 | 12     |
| 16             | 160          | 200 | 250 | M 6            | 16,8           | 59 | 18 | 12     |
| 20             | 200          | 250 | 300 | M 8            | 20,8           | 85 | 22 | 15     |

| Ausführung                           |  | 1  | 4  | 5 |
|--------------------------------------|--|----|----|---|
| <b>Griff</b>                         |  |    |    |   |
| Edelstahl 1.4404                     |  | A4 |    |   |
| • mattiert (Ra < 0,8 µm)             |  |    | MT |   |
| • poliert (Ra < 0,8 µm)              |  |    | PL |   |
| <b>Dichtringe</b>                    |  |    |    |   |
| • H-NBR                              |  |    | H  |   |
| Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C |  |    |    |   |
| • EPDM                               |  |    | E  |   |
| Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C |  |    |    |   |
| • FKM                                |  |    | F  |   |
| Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C  |  |    |    |   |
| • FDA-konformer Werkstoff            |  |    |    |   |
| • blau                               |  |    |    |   |
| • Härte 85 ±5 Shore A                |  |    |    |   |

RoHS

**Technische Informationen**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Produktfamilie Hygienic Design | QVX |
| Angaben zur Belastbarkeit      | QVX |
| Kunststoff-Eigenschaften       | QVX |
| Edelstahl-Eigenschaften        | QVX |

**Zubehör**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| GN 7600 Dichtringe | QVX |
|--------------------|-----|

| Bestellbeispiel              |  | 1 | Werkstoff             |
|------------------------------|--|---|-----------------------|
|                              |  | 2 | d <sub>1</sub>        |
|                              |  | 3 | Länge l               |
|                              |  | 4 | Oberfläche            |
|                              |  | 5 | Werkstoff (Dichtring) |
| <b>GN 429-A4-12-160-MT-H</b> |  |   |                       |