



4 Form

- A** mit Arretierung des Griffs in der ein- bzw. ausgeklappten Stellung
- B** mit Federrückstellung des Griffs in die eingeklappte Stellung

1

l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂
100	150	65	121	122	60	134	49
120	170	65	141	142	60	154	49

Ausführung

2 **3**

Griffbügel

- Stahl, verchromt
- Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt

CR
NI

Griffschale

- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

● **SW**
○ **SR**

RoHS

Die Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.

In der Form A wird der Klappgriff in beiden Endstellungen durch gefederte Druckstücke gehalten.

Die Form B hingegen stellt den Klappgriff nach dem Loslassen mittels Federrückstellung immer in die Ausgangsstellung zurück, so dass dieser nicht gegebenenfalls störend hervorsteht.

Hinweise

Seite

GN 825.2 Schalen-Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung)

QVX

GN 825.1 Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung)

QVX

Technische Informationen

Montagemaße

QVX

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

1	l ₁
2	Werkstoff (Griffbügel)
3	Oberfläche (Griffschale)
4	Form

GN 425.8-120-CR-SW-A



Montagemaße

