




4 Form

A 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l_1	l_2	d	h_1	h_2	h_3	h_4	$h_5 \approx$	l_3	l_4	m_1	m_2
60	60	8,3	18,5	7,5	9,5	19	35	20	45	36	36

Ausführung

- Zink-Druckguss **ZD**
 - kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Führungshülse
 - Kunststoff (Polyacetal POM) temperaturbeständig bis 80 °C
- Verstellbarer Klemmhebel
 - Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet schwarz bei SW
 - silber bei SR
 - Schraubeneinsatz und Halteschraube Stahl verzinkt, blau passiviert
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2121
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Zubehör

- Edelstahl-Distanzplatten GN 2370 → Seite 1350
- Edelstahl-Gewindeplatten GN 2372 → Seite 1351

Hinweis

Mit Scharnieren GN 437.2 können Türen und Klappen in jeder beliebigen Winkellage festgestellt werden.

Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Feststellgewinde der Scharnierachse verbunden, d. h. er lässt sich frei drehen. Erst durch Niederdrücken des Griffes rastet die Kerbverzahnung ein und das Scharnier kann geklemmt werden.

Ein versehentliches Lösen der Feststellung ist somit weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Klemmhebel die Bewegung der Tür oder Klappe nicht behindert.

Soll die Tür bzw. Klappe verstellt werden, muss die Klemmung gelöst werden, bevor das Scharnier in die neue Position geschwenkt werden kann.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 437.1 → Seite 1299
- Scharniere GN 151.2 (feststellbar, Kunststoff) → Seite 1397

Bestellbeispiel		1	Werkstoff
		2	l_1
		3	l_2
		4	Form
		5	Farbe
GN 437.2-ZD-60-60-A-SR			