



4 Form

A 2x2 Bohrungen für Senkschrauben



Schwenkbereich



2

3

l_1	l_2	d	h_1	h_2	h_3	h_4	l_3	m_1	m_2
60	60	8,3	18,5	7,5	9,5	19	20	36	36

Ausführung

1

5

- Zink-Druckguss **ZD**
kunststoffbeschichtet
schwarz RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Abdeckkappe
Kunststoff (Polyacetal POM)
temperaturbeständig bis 80 °C
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2126
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Zubehör

- Edelstahl-Distanzplatten GN 2370
→ Seite 1350
- Edelstahl-Gewindeplatten GN 2372
→ Seite 1351

Hinweis

Scharniere GN 437.1 aus Zink-Druckguss fügen sich dank ihres zeitlosen Designs in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.

Darüber hinaus sind sie als Komplementärscharniere auf die Funktionsscharnier-Familie GN 437 abgestimmt.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 437 (mit einstellbarer Friktion) → Seite 1390
- Scharniere GN 437.2 (mit Klemmung) → Seite 1396
- Scharniere GN 437.3 (mit Federrückstellung) → Seite 1398
- Scharniere GN 437.4 (mit Rastung) → Seite 1393

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	l_1
3	l_2
4	Form
5	Farbe

GN 437.1-ZD-60-60-A-SR

