













für T-Nuten DIN 650

8

10

12

14

3.1

5

Ū 2 $a_{-0,5}^{-0,3}$ **e** -0,5 h k - 0.510 8 M 6 13 6 10 15 12 6 M 8 12 18 14 7 M 10 M 12 22 16 8 14

25

28

35

18 9 16 20 10 18 28 14 22

Ausführung

16

18

22

- Vergütungsstahl
- Festigkeitsklasse 10
- brüniert
- Festigkeitswerte von Muttern → Seite 2152

M 14

M 16

M 20

• RoHS

Hinweis

Rhombus-Muttern für T-Nuten GN 508.1 können senkrecht zur T-Nut eingeführt werden.

siehe auch...

• Muttern für T-Nuten DIN 508 → Seite 1162

Bestellbeispiel	1	а
GN 508.1-14-M12	2	d