









k	b	d_1	d_2 für Schraube	d_3 Gelenk-bohrung	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	m	Laschengelenkset für d_3 Form K	Laschengelenkset für d_3 Form S
16	29	31,5	M 4	4,5	7,5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S
20	35	38	M 5	5,5	9	30	20	8	2,5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S
25	41	45	M 6	6,5	10,5	37	24,5	10	4	12,5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S
30	44	50	M 6	6,5	10,5	44,5	29,5	12,5	6,5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S

Ausführung

- Aluminium
  - matt, gleitgeschliffen **MT**
  - eloxiert schwarz **ELS**
- RoHS

Zubehör

- Laschengelenksets GN 511.1 → *Seite 1805*

Hinweis

Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie mit Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

Der Bohrungsabstand m der Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 ist auf Fuß-Klemmhalter GN 473, Klemmhalter GN 477, Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

siehe auch...

- *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite XYZ*
- *Klemmhalter GN 477 → Seite 1790*
- *Flanschbolzen GN 480 → Seite 1800*
- *Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1833*
- *Fuß-Klemmhalter GN 175 (Kunststoff) → Seite 1807*

Bestellbeispiel		
GN 485-16-MT	1	k
	2	Oberfläche