



3 Form

- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B Montage von der Bedienseite (nur für $b_1 = 26$)

Form A

Form B



1

2

b_1	Länge $l \pm 0,25$	a	b_2	b_3	b_4	$b_5 + 1$	d_1	d_2	h_1	h_2	r	t min.
20	112	13	24	32	50	13,5	M 6	-	32	48	13	10
20	128	13	24	32	50	13,5	M 6	-	32	48	13	10
26	128	17	32	34	57	18	M 8	M 6	34	54	17	12
26	160	17	32	34	57	18	M 8	M 6	34	54	17	12

Ausführung

Griff

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank, gleitgeschliffen

- SW
- SR
- EL
- BL

Befestigungsset bei Form B

- Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Linsenschrauben ISO 7380-M6-25
- Sechskantmuttern ISO 4032-M6
- Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Bügelgriffe GN 565.2 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Hinweise

	Seite
GN 565.7 Schräge Bügelgriffe (Edelstahl, Montage von der Rückseite)	QVX
GN 425.1 Bügelgriffe (abgewinkelt)	QVX
GN 426.1 Bügelgriffe (abgewinkelt)	QVX
GN 630.1 Bügelgriffe (Kunststoff)	QVX

Technische Informationen

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme	QVX
Angaben zur Belastbarkeit	QVX

Bestellbeispiel

1	b_1
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche

GN 565.2-26-128-B-SW