



3 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienseite

1 b	2 l ₁ ±0,25	l ₂ Form A	l ₃ ≈ Form B	a	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	r	t min.
20	120	142	137	13	M 5	5,3	41	5	13	10
20	160	182	177	13	M 5	5,3	45	5	13	10

Ausführung

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank, gleitgeschliffen

- **SW**
- **SR**
- **EL**
- **BL**

RoHS

Bügelgriffe GN 565.3 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen kleinere Kräfte auftreten, z.B. an Schiebetüren.

Die Senkbohrung der Form B eignet sich auch für den Einsatz von selbstschneidenden Blechschrauben oder Senkknieten.

Hinweise

GN 728 Bügelgriffe (Aluminium)

Seite

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Bestellbeispiel

1	b
2	l ₁
3	Form
4	Oberfläche

GN 565.3-20-120-B-SW

