



Bohrung für Sechskantschraube
DIN 931 / ISO 4014



elesa
Original design MPC.



2

3

l ₁		d	b	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	m	sw	t
Nennmaß	Istmaß										
117	118,5 ±1	6,5	28	49,5	15,5	17,5	153	93	8	10	6,5
117	118,5 ±1	8,5	28	49,5	15,5	15,5	153	93	10	13	8,5

Ausführung

Kunststoff, Polyamid **PA**
• glasfaserverstärkt
• Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
• schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021 ● **SG**

RoHS

Das Design der Bügelgriffe GN 629.1 ist an die Produktfamilie Ergostyle® angelehnt.
Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Hinweise	Seite
GN 528 Bügelgriffe (Kunststoff)	QVX
GN 628 Bügelgriffe (Kunststoff)	QVX
GN 565.1 Bügelgriffe (Aluminium)	QVX

Technische Informationen	
Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	1 Werkstoff
	2 l ₁
	3 d
	4 Farbe
GN 629.1-PA-117-6,5-SG	