



3 Form
A Haltefläche flach

1	2					
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h	Länge l	s
28	M 4	26	24	10	5	24
42	M 5	40	38	11	5	38

Ausführung

Scheibe

Edelstahl 1.4462

mattiert (Ra < 0,8 µm)

MT

Dichtring

• H-NBR

Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C

• EPDM

Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C

• FKM

Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C

• FDA-konformer Werkstoff

• blau

• Härte 85 ±5 Shore A

H

E

F

RoHS	
Hinweise	Seite
GN 5080 Haltemagnete (mit Gewindezapfen, Hygienic Design)	343
GN 5090 Haltemagnete (mit Innengewinde, Hygienic Design)	345
Hinweise	Hauptkatalog Seite
GN 70 Haltescheiben	2072
Technische Informationen	Seite
Montagehinweise	344
Technische Informationen	Hauptkatalog Seite
Produktfamilie Hygienic Design	16
Kunststoff-Eigenschaften	2158
Zubehör	
GN 7600 Dichtringe	1596
GN 1580 Muttern	1081

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Form
	4 Oberfläche
	5 Werkstoff (Dichtring)
GN 7080-28-M4-A-MT-E	