



$d_1$	$d_2$ h9	$d_3$ H7	$d_4$	$d_5$ +0,1	$e$	$h$ min.	Länge $l$ -0,2	$t$	für Seitendruckstück-Ø
6	12	12	M 4	6,2	2	10	9,9	4,4	3
10	16	16	M 4	10,2	2	12	11,9	5,4	5   6
12	18	18	M 4	12,2	2	14	13,9	6,6	8
16	25	25	M 6	16,2	3	18	17,9	7,9	10

## Ausführung

- Stahl  
brüniert
- Gewindestift DIN 913  
Edelstahl, nichtrostend, A2
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

## Hinweis

Exzenterbuchsen GN 715.2 ermöglichen das Justieren von Seitendruckstücken GN 715 / GN 714. Die Position des Seitendruckstückes lässt sich mit ihnen den Erfordernissen des Werkstückes (Werkstücktoleranz) optimal anpassen.

siehe auch...

- Seitendruckstücke GN 715 (zum Einpressen) → Seite 1002

- Seitendruckstücke GN 714 (ohne Druckstift, zum Einpressen)

→ Seite 1003

Bestellbeispiel

GN 715.2-6

1  $d_1$