







Ų	2				
h	d ₁	d ₂	e min.	Länge I	s
10	M 6	8	11,5	11	10
15	M 8	10	15	13	13
20	M 6	6	11,5	11	10
20	M 10	13	19,6	16	17
25	M 12	15	21,9	20	19
30	M 8	9	15	13	13
40	M 10	13	19,6	16	17
50	M 12	15	21,9	20	19

Ausführung

- Stahl
 - nicht gehärtet
- brüniert
- RoHS

Hinweis

Füße DIN 6320 werden in der Regel im Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn weder eine Pendelauflage noch eine axiale Verstellung erforderlich sind. Abweichend vom amtlichen Normblatt sind diese Füße aus Stahl 1.0718.

Bestellbeispiel	1	h
DIN 6320-20-M6	2	d ₁

ე 1.

ന

3.6

3.7

 ∞

တ