




1

l ₁		b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₁ min.	t ₂
GN 728	GN 728.5											
120	120	22,5	M 6	6,4	11	42,5	6,5	147	108	8	10	6,5
180	-	27	M 8	8,4	13,5	47,5	7,5	214	165	10	12	8,5

Ausführung

GN 728

Aluminium-Druckguss

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- blank, gleitgeschliffen

● SW

● SR

○ BL

GN 728.5

Edelstahl-Feinguss 1.4308

matt gestrahlt

RoHS

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 / GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienseite (Form B) erfolgen.

Hinweise	Seite
GN 528 Bügelgriffe (Kunststoff, Montage von der Bedienseite)	QVX
GN 528.1 Bügelgriffe (Kunststoff, Montage von der Rückseite)	QVX
Technische Informationen	Seite
Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Aluminium-Druckguss) 1 2 3 GN 728-120-A-SW	1	l ₁
	2	Form
	3	Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl-Feinguss) 1 2 GN 728.5-120-B	1	l ₁
	2	Form