



**4 Form**  
A rundstirnig

1 2 3

b h9	h	Länge l														für Wellen-Ø über bis
3	3	6	8	10	12	14	16	18	20	-	-	-	-	-	-	8...10
4	4	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	-	-	-	-	10...12
5	5	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	12...17
6	6	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	17...22
8	7	16	18	20	22	24	25	28	32	36	40	45	50	56	63	22...30
10	8	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	30...38
12	8	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	-	38...44

**Ausführung**

Edelstahl 1.4571

5

NI

RoHS

**Auf Anfrage**

• b = 14, 16, 18, 20

Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 10 Stück je Größe und Länge lieferbar.

**Hinweise**

DIN 6885 Passfedern (Stahl)

Seite

QVX

**Technische Informationen**

Passfedernuten DIN 6885-1 (hohe Nabennut)

QVX

Passfedernuten DIN 6885-2 (niedrige Nabennut)

QVX

ISO-Passungen

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

**Bestellbeispiel**

1	b
2	h
3	Länge l
4	Form
5	Werkstoff

**DIN 6885-10-8-36-A-NI**