



d_0 Kugelgelenk-Ø GN 784	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	m	s
23	42	32,5	4,5	M 5	2	6	8,5	7	2,5
31	49	40	4,5	M 6	3	6	10,5	9	3
39	60	50	5,5	M 8	4	10	14,6	12	4
49	70	60	5,5	M 8	4	10	14,6	16	4

Ausführung

- Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
matt, gleitgeschliffen **MT**
- Senkschraube DIN 7991
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Passkerbstift DIN 8745
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS



Hinweis

Flansche GN 784.1 werden von unten, verdrehgesichert durch einen Passkerbstift, an Kugelgelenke GN 784 angeschraubt.

Sie ermöglichen so die Montage der Kugelgelenke auch von der Oberseite. Der Teilkreis d_2 ist zusammen mit den drei Bohrungen d_3 so dimensioniert, dass handelsübliche Standardschrauben zusammen mit einer Unterlegscheibe verwendet werden können.

Der Passkerbstift ist am Flansch montiert. Die Senkschraube ist lose beigelegt.

siehe auch...

- Kugelgelenke GN 784 → Seite 1820

Bestellbeispiel

GN 784.1-70-MT

1 d_1

2 Oberfläche