



30x60 / 40x80




60x60 / 80x80



Anwendungsbeispiel

GN 10i / GN 11i



5 Form

A ohne Schrauben

1 s ₁	2 s ₂	3 n	4 d ₁	d ₂ für Schraube	h ₁	h ₂	m ₁	m ₂	Rastermaß
30	60	6	M 8 M 10	M 6	12	5	30	-	30
40	80	8	M 10 M 12	M 8	16	6,5	40	-	40
60	60	6	M 10 M 12	M 6	12	5	30	30	30
80	80	8	M 12 M 16	M 8	16	6,5	40	40	40

Ausführung

- Zink-Druckguss, schwarz
- RoHS

6 ZS

Zubehör

- Nutensteine GN 50i → Seite QVX

Hinweis

Transport- und Fußplatten GN 80i verbinden Anbauteile wie z. B. Stellfüße oder Rollen mit Aluprofilen.

Die Montage erfolgt stirnseitig über die Profilbohrungen mittels entsprechend eingebrachten Gewindebohrungen und durch gewindefurchende Schrauben. Transport- und Fußplatten können auch längsseitig in der Profilvernut befestigt werden.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10i (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10i (Profiltyp schwer) → Seite QVX
- Aluprofile GN 11i (mit teilweise geschlossenen Nuten) → Seite QVX

Bestellbeispiel	
1	s ₁
2	s ₂
3	n
4	d ₁
5	Form
6	Werkstoff / Farbe

GN 80i-4080 8 M10-A-ZS



Montagehinweise / Profilbearbeitung

