





2 Form

- AL offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
- CL offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- EL massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Funktionsprinzip



1

Größe	F _H in N Haltekraft	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂ ≈	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
130	1050	28	35	42	6,2	M 6	5,5	142	28	16	25,5	11,3
230	2000	40	43	45	8,5	M 8	6,5	168	33,5	18	30	9,5

Größe	
-------	---

Bestellbeispiel (Stahl)

1 2
GN810.3-230-EL

1 Größe

2 Form


Bestellbeispiel (Edelstahl)

1 2 3
GN810.3-130-CL-NI

1 Größe

2 Form

3 Werkstoff



Ausführung

Spannmechanik

- **Stahl**
 - Blechteile
 - Einsatzstahl C10, verzinkt, blau passiviert
 - Lagerbolzen vergütet
 - Lagerbuchsen einsatzgehärtet
 - bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert
- **Edelstahl**
 - Blechteile 1.4301
 - Lagerbolzen / Lagerbuchsen 1.4301
 - bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff

Kunststoff
rot, ölbeständig

Flankenscheiben GN 898 bei Form AL / CL

- Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl 1.4301 bei NI

Halteschelle bei Form EL

- Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl 1.4301 bei NI

Andrückschraube GN 708.1 bei Form CL

- Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl 1.4301 bei NI
- Gummi-Druckstück
 - 85 Shore A
 - Form A (gerade Druckfläche)

RoHS

Schnellspanner GN 810.3 sind in beiden Endstellungen verriegelt. So wird in der Spannstellung ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen verhindert und in der Offenstellung ein selbsttätiges, z.B. durch einen verlängerten Spannarm, verursachtes Schließen des Schnellspanners verhindert. Zum Öffnen / Schließen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form AL über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CL ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form EL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Hinweise

	Seite
GN 810.10 Schnellspanner („Longlife“)	QVX
GN 810.4 Schnellspanner (mit senkrechtem Fuß)	QVX

Technische Informationen

Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Zubehör

Andrückschrauben	QVX ff.
GN 801 Halter für Andrückschrauben (für Form AL)	QVX
GN 801.1 Spannarmverbreiterungen (für Form AL)	QVX
GN 801.2 Spannarmverbreiterungen (für Form AL)	QVX
GN 809.1 Spannarmverlängerungen (für Form EL)	QVX