



Zylinderschrauben  
DIN 912



Zentrierbuchse  
GN 870

Anbaubeispiel



für Kraftspanner GN 864 Größe	s	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>HB h6</sup>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>
20	32	M 5	7	5,5	7	9	76	5	10	15,5	2,1	22	17
32	42	M 6	9	6,5	9	11	109	6,5	12	20	2,1	30	25
40	52	M 8	11	8,5	11	13	131	7,5	14	23	2,1	37	30
50	62	M 10	13	10,5	13	16	162	9	16	27	3,1	44	47

**Ausführung**

- Aluminium
  - eloxiert, schwarz **ES**
  - Antihafbeschichtung  
Polytetrafluorethylen (PTFE), grün **FG**
- Zylinderschrauben DIN 912,  
Zentrierbuchsen  
Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS



**Hinweis**

Schutzabdeckungen GN 864.1 sind für Kraftspanner GN 864 ausgelegt und schützen den Spannmechanismus, durch das Abdecken der Kraftspanner-Rückseite, gegen eindringenden Schmutz.

Die Ausführung FG ist mit einer aus Polytetrafluorethylen (PTFE) bestehenden Antihafbeschichtung zum Schutz vor Schweißspritzern und Korrosion ausgestattet.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Kraftspanner GN 864 → Seite 822

**Bestellbeispiel**

**GN 864.1-52-FG**

- 1 s
- 2 Oberfläche

