


Anbaubeispiele



MISALI

**3 Form**  
**E** für eine Druckschraube  
**Z** für zwei Druckschrauben

für Kraftspanner Größe	<b>1</b> b -0,2	<b>2</b> d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>H8/h6</sup>	d <sub>3</sub>	h	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>
20	10	M 8	7	M 5	10	37	13	30	19,5	12	14,5	17
32	12	M 10	9	M 6	12	53	17	40	29,5	18	20,9	23
40	16	M 12	11	M 8	14	63	20	50	34	22	23,5	30
50	18	M 12	13	M 10	16	73	20	60	34	27	28,5	40

**Ausführung**

- Stahl C45 chemisch vernickelt **NC**
- Zylinderschrauben DIN 912, Zentrierbuchsen Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

**4 Hinweis**

Druckschraubenhalter GN 867 passen auf die Spannarme der Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866.

Druckschraubenhalter für zwei Druckschrauben (Form Z) werden vorzugsweise für das verdrehsichere Spannen von Blechteilen eingesetzt. Hierzu eignen sich besonders Kugelspannschrauben GN 605.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Kugelspannschrauben GN 605 → Seite 1052

Bestellbeispiel	<b>1</b> b
	<b>2</b> d <sub>1</sub>
<b>GN867-12-M10-E-NC</b>	<b>3</b> Form
	<b>4</b> Oberfläche