


Anbaubeispiel



1 2

b Schlittengröße	l ₁	d Zylinderschrauben DIN 912	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	s
30	41	M 2,5	18,4	10	4,2	35,4	6
50	67	M 3	28	14	7	58	9
80	105	M 4	39	14	12,5	92	9
120	145	M 5	47,6	20	13,8	131,8	12

Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl
- RoHS

Hinweis

Drehplatten GN 900.5 ermöglichen die Schrägstellung der Verstellschlitten zueinander. Damit ergibt sich eine weitere Achskonfiguration. Bei diesem Bauteil sind zwei Platten drehbar zueinander gelagert, welche jeweils über ein Klemmsystem mit den Verstellschlitten verbunden sind. Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.
 siehe auch...
 • Verstellschlitten GN 900 → Seite 1938

Bestellbeispiel

GN 900.5-80-105

- 1 b
- 2 l₁

