
Schnellspanner
Stahl / Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß










Form

- A offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
- C offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- E massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen



1

Form **E**






•													
Größe		\mathbf{F}_{H} in \mathbf{N}	a ≈	b ₁	b ₂	b_3	d ₁	d₂ ≈	h₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
Stahl	Edelstahl	Haltekraft											
75	75	750	20	29	34	5,2	M 5	4,5	98	20,5	11	19	5,5
130	130	1050	28	35	42	6,2	M 6	5,5	142	28	16	25,5	11,3
230	230	2000	40	43	45	8,5	M 8	6,5	168	33,5	18	30	9,5
330	-	2400	43	50	65	10,5	M 10	8,5	195	43	22	37	15
430	-	2800	64	58	65	12,5	M 12	8,5	247	55,5	26	43	23
530	-	4500	90	80	95	12,5	M 12	12,5	303	84,5	32	49	52

Größe I₁ ≈		I₁ ≈	₁ ≈ I ₂		l ₃	I ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r≈	S ₁	S ₂	w
Stahl	Edelstahl	Form A Form C	Form E		max.									Verstellweg
75	75	66,5	67	31,5	41	45	15	16	24	24	62,5	2	4	15
130	130	85	86	42	54	55	12,5	19	27	29	79,5	2,5	5	17,5
230	230	110,5	112	58	73	68	19	20	32	32	104	3	6	20
330	-	129	130,5	66	86	77	29	32	46	45	122	3,5	7	19
430	-	164	166	88	114	100	32	32	45	45	156	4	10	33
530	-	223	225	125	152	100	50	51	70	70	212	7	10	27





Ausführung

- Stahl
 - Einsatzstahl C10 verzinkt, blau passiviert
 - Lagerbolzen vergütet
 - Lagerbuchsen (ab Gr. 230) einsatzgehärtet
- Edelstahl 1.4301
- alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff rot, ölbeständig
- · Andrückschraube GN 708.1, Form A
- Stahl, verzinkt, blau passiviert / Edelstahl 1.4301
- Gummi-Druckstück 85 Shore A
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Andrückschrauben → Seite 810 ff.
- Halter für Andrückschrauben GN 801 (für Form A) → Seite 815
- Spannarmverbreiterungen GN 801.1 (für Form A) → Seite 816
- Spannarmverbreiterungen GN 801.2 (für Form A) → Seite 817
- Spannarmverlängerungen GN 809.1 (für Form E) → Seite 819

Hinweis

Schnellspanner GN 810 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form A über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form C ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form E können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 698
- Schnellspanner GN 810.10 ("Longlife") → Seite 712
- Schnellspanner GN 810.1 (mit senkrechtem Fuß) → Seite 702

Bestellbeispiel (Stahl)		Größe
GN 810-75-E	2	Form
Bestellbeispiel (Edelstahl)	1	Größe
1 5 3	2	Form
GN 810-75-A-NI	3	Werkstoff

2