




1 2 b	d₁ F9					d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅
48	B 12	B 14	B 15	B 16	B 20	5,5	66,5	43	15	24,5	30	34	36	33,6	25	17

Ausführung

Klemmplatte

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt

Verstellbare Klemmhebel GN 302.1

- Griffkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Einsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305

RoHS

Klemmplatten GN 953.7 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern GN 953 und GN 953.2 eingesetzt. Über die Befestigungsbohrungen können marktübliche Bohrbilder abgedeckt werden.
Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.
Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellungsanzeigers versehen.
Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.

Hinweise	Seite
GN 953 Stellungsanzeiger (Hohlwelle Stahl)	QVX
GN 953.2 Stellungsanzeiger (Hohlwelle Edelstahl)	QVX

Technische Informationen

ISO-Passungen	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	1	b
	2	d ₁
GN953.7-48-B16		