



2 Form

- R für Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
- P für Spannbacken parallel zum Spannarm

Anbaubeispiele



Form R



Form P



für Kraftspanner Größe	b -0,2	d ₁	d ₂ H9/h8	d ₃	d ₄ H9/h8	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	Form R		l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃		m ₄	m ₅
											Form R	Form P						Form R	Form P		
20	32	M 6	9	M 5	7	10	10	10	38	55	37	37	13	18,5	7,5	22	17	15	15	31,5	17
32	42	M 8	11	M 6	9	12	12	14	54,5	77,5	48,5	50,5	17	23,5	10	30	25	17,5	19,5	45,9	23
40	52	M 10	13	M 8	11	14	14	16	63	93	61	63	20	28	13,5	37	30	23,5	25,5	53	30
50	62	M 10	13	M 10	13	16	16	18	73,5	113,5	83,5	85,5	20	28	13,5	44	47	27	29	63,5	40

Ausführung

- Stahl C45 chemisch vernickelt
- Zylinderschrauben DIN 912, Zentrierbuchsen Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS



NC

Hinweis

Die Spannbackenhalter GN 868.1 wurden für die Kraftspanner GN 864 konzipiert.

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen am Kraftspanner ebenso präzise positioniert wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.

Spannbackenhalter sind aus einem Stück (b = 32) oder aus zwei zusammengesetzten Teilen (b = 42...62) hergestellt.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Spannbacken-Rohlinge GN 872 → Seite 834

Bestellbeispiel

GN868.1-42-P-NC

- 1 b
- 2 Form
- 3 Oberfläche

