



Anbaubeispiel



**3 Form**

- A mit Bohrung für Zylinderschraube
- B mit Befestigungsgewinde  $d_2$



**1** **2**

<b>b</b> Schlittengröße	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>1</sub></b> für Zylinderschrauben DIN 912	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>h</b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>4</sub></b>	<b>l<sub>5</sub></b>
30	41	2,7	M 2,5	4,2	35,4	41	35,4	6,5
50	67	3,3	M 3	7	58	67	58	10
80	105	4,5	M 4	12,5	92	105	92	14,5
120	145	5,5	M 5	13,8	131,8	145	131,8	14,5

**Ausführung**

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl
- RoHS

**Hinweis**

Mit Verbindungssätzen GN 900.1 werden die Verstellschlitten GN 900 maschinenseitig montiert.

Die Befestigung erfolgt „außerhalb“ des Schlittens. Gleichzeitig kann der Innenschlitten in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Ein Befestigungssatz GN 900.1 besteht aus zwei Befestigungsschienen. Vier Edelstahl-Zylinderschrauben gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Verstellschlitten GN 900 → Seite 1938

**Bestellbeispiel**

**GN 900.1-80-105-A**

<b>1</b>	<b>b</b>
<b>2</b>	<b>l<sub>1</sub></b>
<b>3</b>	<b>Form</b>