


Anbaubeispiel



3.1

3.2

3.3

3.4

1 2

b Schlittengröße	l ₁	d für Zylinderschrauben DIN 912	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅
30	41	M 2,5	8,4	4,2	35,4	41	35,4	6,5
50	67	M 3	14	7	58	67	58	10
80	105	M 4	25	12,5	92	105	92	14,5
120	145	M 5	27,6	13,8	131,8	145	131,8	14,5

3.5

3.6

Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl
- RoHS

Hinweis

Mit Verbindungsätzen GN 900.2 werden zwei Verstellschlitten GN 900 miteinander so verbunden, dass eine X-Y Achsenkonfiguration entsteht.

Die Montage erfolgt dabei über ein Klemmsystem, sodass keinerlei Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der Innenschlitten der Y-Achse in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung und Justierung der X-Y Achskonfiguration.

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Verstellschlitten GN 900 → Seite 1938

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

GN 900.2-50-67

1 b

2 l₁

