


- 3 Form**
MS Druckzapfen Messing
KU Druckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM)
ZK Kugelzapfen

Druckstück
GN 631 / GN 631.5



1 **2**

d ₁	l ₁ Nennlänge					d ₂	d ₃	d ₄ +0,05	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ ≈	sw
M 6	16*	20	25	30	35	4	3,5	4,5	1	1,3	4	5,1	10
M 8	20*	25	30	35	45	6	5	6,1	1,5	1,6	5,3	6,2	13
M 10	25*	30	35	45	55	8	6,5	7,8	2	1,9	6,4	7,3	17

* nur in Form MS und KU

Ausführung

- Edelstahl (A2) nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.

Die Form mit Kugelzapfen hat einen Kugeldurchmesser d₄ der kleiner als der Kerndurchmesser d₁ des Gewindes ist. Er eignet sich für die Aufnahme von Druckstücken GN 631 / GN 631.5, die aber nicht zum Lieferumfang gehören.

siehe auch...

- *Edelstahl-Gewindestifte GN 913.5* → Seite 1049
- *Druckstücke GN 631 (Kunststoff)* → Seite 1071
- *Edelstahl-Druckstücke GN 631.5* → Seite 1071

Bestellbeispiel

GN933.5-M6-20-KU

1	d ₁
2	l ₁
3	Form

